

OCULOPLASTIE

OCULOPLASTIC SURGERY

Une gamme de sutures adaptées / Adapted sutures range



AIGUILLES / NEEDLES

SP : Aiguille Spatulée / Spatula Needle



- Corps carré pour une meilleure résistance, et tenue dans le porte-aiguilles
- Affûtage de précision
- Square body needle for a better strength and control in the needle holder
- Precise edges

RC : Aiguille Triangulaire / Reverse Cut Needle




- Pénétration parfaite des tissus
- Perfect tissues penetration

TC : Aiguille à Pointe de Précision / Tapercut Needle



- Corps carré pour une meilleure résistance et tenue dans le porte-aiguilles
- Pénétration précise et délicate des tissus
- Square body needle for a better strength and control in the needle holder
- Precise and delicate tissues penetration

TP : Aiguille Ronde / Taperpoint Needle



- Corps carré pour un meilleur contrôle de la profondeur du point
- Pointe ultra précise
- Square body needle for a better control of the deepness of the knot
- Ultra precise point



FILS / THREADS

Les résorbables / Absorbables

SINUSORB® : Tresse et monofil (9/0 et 10/0) d'acide polyglycolique (PGA) (classe III)

- Tresse fine et compacte pour une souplesse accrue
- Très bonne tenue aux noeuds
- Temps de résistance : 28/35 jours

OPTIME® ⚡ : Tresse d'acide polyglycolique (PGA) traitée pour une résorption rapide (classe III)

- Tresse fine et compacte pour une souplesse accrue
- Elimination spontanée des points
- Temps de résistance : 10/14 jours



SINUSORB® : PGA braid and monofilament (9/0 and 10/0)

- Fine and compact braid for a greater softness
- Very good knot holding
- Strength retention time: 28/35 days

OPTIME® ⚡ : Polyglycolic acid braid (PGA) especially treated for a quick absorption

- Fine and compact braid for a greater softness
- Spontaneous elimination of the suture
- Strength retention time: 10/14 days

Les non résorbables / Non-absorbables

NYLON : Monofil de polyamide 6.6 noir (classe IIb)

- Sécurité du nylon

POLYPROPYLENE : Monofil de polypropylène bleu (classe IIb)

- Résistance idéale pour les points de fixation
- Glisse parfaite
- Mémoire très faible

SOIE NOIRE : Tresse de soie noire enduite (classe IIb)

- Souplesse de la soie

PVDF : Monofil de PVDF bleu (classe IIb)

- Résistance élevée à la traction
- Elasticité idéale et mémoire infime
- Stabilité incomparable



NYLON: Black polyamid 6.6 monofilament

- Reliability of nylon

POLYPROPYLENE: Blue polypropylen monofilament

- High resistance ideal for fixation points
- Perfect slide
- Minimal memory

BLACK SILK: Coated black braided silk


- Softness of silk

PVDF: Blue PVDF monofilament


- Substantial tensile strength
- Exceptional elasticity and minimal memory
- Superior stability

References	Fil / Thread				Aiguille / Needle				SA* DA*
	USP	Déc / Metric	Couleur / Color	Lg cm	Type	ø µmm	Lg mm	Courbure / Curve	

SINUSORB® - Fil résorbable PGA (Boîte de 12) / Absorbable PGA thread (Box of 12)

8112	8/0	0,4		30	SP	200	6,4	3/8	DA
8109	8/0	0,4		30	TP	150	6,4	3/8	SA
8102	7/0	0,5		30	SP	200	6,4	3/8	SA
8111	7/0	0,5		45		200	6,4	3/8	DA
8114	6/0	0,7		45		240	6,4	3/8	DA
8127	6/0	0,7		30		240	6,4	1/2	DA
8107	6/0	0,7		45		240	8	1/4	DA
8117	6/0	0,7		45		330	8	1/4	DA
8118	6/0	0,7		45		330	8	3/8	DA
8139	6/0	0,7		45		330	8	1/4	DA
8108	6/0	0,7		Violet	RC	240	8	3/8	DA
8138	6/0	0,7		Inc. / Undyed		330	11	3/8	SA
8140	6/0	0,7		Violet		330	11	3/8	DA
8133	6/0	0,7		Violet		430	12	3/8	SA
8142	5/0	1		Inc. / Undyed	SP	330	8	1/4	DA
8120	5/0	1		Violet		330	8	1/4	DA
8123	5/0	1		Violet		380	8	1/4	DA
8136	5/0	1		30	RC	430	12	3/8	DA
8143	5/0	1	Inc. / Undyed	440		13	3/8	DA	
8128	5/0	1	Violet	430		16	3/8	SA	
8130	5/0	1	Violet	430		16	1/2	SA	
8132	4/0	1,5	Violet	430		16	1/2	SA	
8131	4/0	1,5	Violet	45	560	19	3/8	SA	

OPTIME® - Fil résorbable rapide (Boîte de 36) / Rapid absorbable thread (Box of 36)

12S07A	6/0	0,7		75	RC	280	11	3/8	DA
12S10B	5/0	1				430	13		
12S15D	4/0	1,5				480	13		
12S15E	4/0	1,5				580	16		
12S15F	4/0	1,5				580	19		
12S20E	3/0	2				580	16		
12S20F	3/0	2				580	19		


NYLON - Monofil de polyamide noir (Boîte de 12) / Black polyamid monofilament (Box of 12)

8409	6/0	0,7		45	RC	200	8	3/8	SA
8520	5/0	1			SP	330	8	1/4	DA
8443	4/0	1,5			RC	430	12	1/2	SA


POLYPROPYLEN - Monofil de polypropylène bleu (Boîte de 12) / Blue polypropylen monofilament (Box of 12)

8709	6/0	0,7	Bleu/Blue	75	RC	330	13	3/8	DA
------	-----	-----	-----------	----	----	-----	----	-----	----

SOIE - Tresse de soie noire enduite (Boîte de 12) / Coated black braided silk (Box of 12)

8816	6/0	0,7		45	SP	240	8	1/2	DA
8801	6/0	0,7		30	RC	240	8	3/8	SA
8819	6/0	0,7		45	RC	430	12	3/8	SA
8808	6/0	0,7		45	RC	330	12	3/8	DA
8818	5/0	1		45	RC	430	12	3/8	DA
8802	4/0	1,5		45	RC	430	12	3/8	SA
8817	4/0	1,5		45	RC	430	16	3/8	SA

PVDF - Monofil de PVDF bleu (Boîte de 12) / Blue PVDF Monofilament (Box of 12)

8309	6/0	0,7		45	RC	430	12	3/8	SA
8306	5/0	1					12	1/2	
8310	5/0	1					16	3/8	
8320	4/0	1,5					12	1/2	
8311	4/0	1,5					16	1/2	
8312	4/0	1,5					16	3/8	

Autres références : nous contacter
Other references: contact us

*SA : Simple aiguillée / Single armed
*DA : Double aiguillée / Double armed

